

Technický list

Specifikace



ovl. skříň XAL-E - přepínač 2 polohy - bílá - 1Z+1V - O - I

XALE1345

Základní popis

Výrobní Řada	Harmony XALE
Typ Produktu Nebo Součástí	Kompletní řídicí stanice
Označení Přístroje	XALE
Použití Výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Aplikace Ovládacích Skříní	Jednofunkční
Barva Základní Skříně	Světle šedá (RAL 7035)
Barva Víka	Světle šedá (RAL 7035)
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Stupeň Krytí Ip	IP54 podle IEC 60529
Složení Ovládací Stanice	1 přepínač se standardní rukojetí, pevná pozice 1 Z + 1 V, bílá O-I označení
Umístění Popisu	Popis na nosiči štítku
Funkce Kontaktů	Závisle spínající

Doplňky

Kabelový Vstup	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky: 16 mm 4 výřezy ISO M20 pro kabelové průchodky
Hmotnost Přístroje	0,105 kg
Označení	CE
Informace O Pozicích Ovládače	2 pozice
Nucené Vypnutí	Ano podle EN/IEC 60947-5-1 příloha K
Zkratová Ochrana	4 A patronová pojistka typ gG podle EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	250 V (stupeň znečištění 3) podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV podle EN/IEC 60947-1
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	0,1 A při 250 V, DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,22 A při 125 V, DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 240 V, AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,6 A při 120 V, AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická Spolehlivost Iec 60947-5-4	Î» <= 10exp(-6) při 17 V a 5 mA podle IEC 60947-5-4

Prostředí

Stupeň Ochrany	TC
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...70 °C
Provozní Teplota	-25...55 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída II podle IEC 60536
Stupeň Ochrany Ik	IK05 conforming to MIFARE Classic
Normy	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 62208

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	7,5 cm
Šířka Balení 1	9,5 cm
Délka Balení 1	11,5 cm
Hmotnost Balení 1	114,0 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	22
Výška Balení 2	30,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	3,065 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
---------------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

☒ Nařízení Reach Bez Látek Svhc

☒ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

☒ Neobsahuje Rtuť


☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3$ mm x 5 mm / $\varnothing 0.12$ in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62