

Technický list

Specifikace



ovl. skříň XAL-E - světle šedá - 2
otvory - IP54 - pro XB7 Ø 22 mm

XALE2

Základní popis

Výrobní Řada	Harmony XALE
Typ Produktu Nebo Součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení Přístroje	XALE
Použití Výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Počet Otvorů	2 otvory
Barva Základní Skříně	Světle šedá (RAL 7035)
Barva Víka	Světle šedá (RAL 7035)
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Kabelový Vstup	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky: 20 mm 6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky
Prodej V Nedělitelném Množství	5
Stupeň Krytí Ip	IP54 podle IEC 60529

Doplňky

Provedení Montáže	Montáž zákazníkem
Hmotnost Přístroje	0,1 kg
Označení	CE

Prostředí

Stupeň Ochrany	TC
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...70 °C
Provozní Teplota	-25...55 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída II podle IEC 60536
Stupeň Ochrany Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 62208 IEC 60947-5-5

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	9,500 cm
Šířka Balení 1	7,500 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka Balení 1	15,000 cm
Hmotnost Balení 1	111,000 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	5
Výška Balení 2	8,300 cm
Šířka Balení 2	12,500 cm
Délka Balení 2	33,300 cm
Hmotnost Balení 2	546,000 g
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	30
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	30,000 cm
Délka Balení 3	40,000 cm
Hmotnost Balení 3	3,721 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs


Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94