



signální sloup 100 mm 24 V bzučák-
trvalé/blikající LED-zelená/oranžová/
červená

XVC1B3SK

Základní popis

Výrobková Řada	Harmony XVC1
Typ Produktu Nebo Součásti	Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo
Typ Signálního Sloupu A Návěstí	3 signální návěstí
Zvuková Signalizace	Bzučák
Průměr Montážního Otvoru	100 mm
Označení Přístroje	XVC
Světelný Zdroj	LED trvalá nebo přerušovaná červená LED trvalá nebo přerušovaná oranžová LED trvalá nebo přerušovaná zelená
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	24 V
Typ Napájecího Obvodu	DC
Úroveň Hluku	60...85 dB (spojitý nebo přerušovaný tón) při 1 m

Doplňky

Materiál	Polykarbonát: světelné návěstí ABS (akrylonitril butadien-styren): objímka PBT + ABS (UL94-V0): horní kryt
Montáž Výrobku	Na základně
Průřez Kabelu	0,83 mm² 0,33 mm²
Rozsah Awg	AWG 18 AWG 22
Délka Kabelu	500 mm
Označení	CE
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	0,8 kV
Spotřeba Proudů	350 mA
Frekvence Blikání	0,7...3 Hz
Hmotnost Přístroje	1,1 kg
Výška	372 mm

Prostředí

Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Certifikace Výrobků	UL

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Stupeň Ochrany	TC
Teplota Okolí Pro Ukládání	-35...70 °C
Provozní Teplota	-30...50 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída II podle IEC 61140
Stupeň Krytí Ip	IP54 podle IEC 60529

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	20,300 cm
Šířka Balení 1	20,700 cm
Délka Balení 1	44,500 cm
Hmotnost Balení 1	1,958 kg
Typ Balení 2	P06
Počet Jednotek V Balení 2	9
Výška Balení 2	75,000 cm
Šířka Balení 2	60,000 cm
Délka Balení 2	80,000 cm
Hmotnost Balení 2	26,122 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost

Pohoda a výkon

☒ Neobsahuje Rtuť

☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Směrnice Eu Rohs Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)


Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

