



Prisma Plus - G & P System - Frontplade m/udskæring 5 moduler

03205

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430032052

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma G Prisma P
Produkttype	Frontplade
Tilbehør/Reservedele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma G) kapsling Prisma (Prisma P) cubicle
Frontpladetype	Modulær Udslagsblanketter
Installeret Udstyr	Compact: fast INS100 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast INS125 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast INS160 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Acti9: fast C120 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm TeSys: fast GV3 Acti9: fast iC120 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Multi 9: fast NG125 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Multi 9: fast NG125 NA - kontrol: vippearm Compact: fast NG160 uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Compact: fast NG160 NA uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm TeSys: fast TeSys U - vandret installation Acti9: fast C120 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Acti9: fast iC120 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Multi 9: fast NG125 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Compact: fast NG160 med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm Compact: fast NSXm uden jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation Compact: fast NSXm med jordfejlbeskyttelse - kontrol: vippearm - lodrette installation

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Beskrivelse Af Poler	1 3P: modular rail support: INS100 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS100 lodrette installation 1 3P: modular rail support: INS125 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS125 lodrette installation 1 3P: modular rail support: INS160 lodrette installation 1 4P: modular rail support: INS160 lodrette installation 1 3P: modular rail support: C120 1 4P: modular rail support: C120 7 3P: modular rail support: GV3 1 3P: modular rail support: iC120 1 4P: modular rail support: iC120 1 3P: modular rail support: NG125 1 4P: modular rail support: NG125 1 3P: modular rail support: NG125 NA 1 4P: modular rail support: NG125 NA 1 3P: modular rail support: NG160 1 4P: modular rail support: NG160 1 3P: modular rail support: NG160 NA 1 4P: modular rail support: NG160 NA 9 3P: modular rail support: TeSys U vandret installation 1 3P or 4P: modular rail support: NSXm lodrette installation 5 3P: Montageplade support: NSXm lodrette installation 4 4P: Montageplade support: NSXm lodrette installation 4 3P or 4P: Montageplade support: NSXm lodrette installation
Driftsstilling	Lodret

Produktinformationer

Tavle-/Søjlebeskrivelse	Floor-standing enclosure - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack kapsling - bredde 555 mm
Tilslutningsposition	Direkte forbindelse
Antal Moduler Å 9 Mm	48
Antal 18 Mm Moduler Pr. Række	24
Antal Lodrette Moduler (50 Mm)	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertificeringer	ASEFA
Materiale	Stål
Overfladebehandling	Smooth Matt
Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Farve	Hvid (RAL 9001)
Højde	250 mm
Bredde	500 mm
Vægt	0,92 kg
Antal Pr. Sæt	Sæt med 1

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 C120 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 C120 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 C120 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 C120 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 C120 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 C120 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure TeSys GV3 fast 3P 7 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure TeSys GV3 fast 3P 7 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle TeSys GV3 fast 3P 7 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 iC120 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 iC120 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 iC120 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 iC120 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 iC120 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 iC120 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS100 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS125 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact INS160 fast direkt front drejehåndtag lodrette 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 NG125 uden fast vippearm 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 NG125 uden fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 NA fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 NA fast vippearm 3P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 NA fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 NA fast vippearm 4P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 NG125 NA fast vippearm 3P 1 direct 5
	650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 NG125 NA fast vippearm 4P 1 direct 5
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 uden fast vippearm 3P

1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 uden fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 uden fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 uden fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NG160 uden fast vippearml 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NG160 uden fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 NA uden fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 NA uden fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 NA uden fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 NA uden fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NG160 NA uden fast vippearml 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NG160 NA uden fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle TeSys TeSys U fast vandret 3P 9 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 C120 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 C120 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 C120 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 C120 med fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 C120 med fast vippearml 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 C120 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 iC120 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 iC120 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti9 iC120 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti9 iC120 med fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 iC120 med fast vippearml 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Acti9 iC120 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 NG125 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 NG125 med fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 NG125 med fast vippearml 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Multi 9 NG125 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 med fast vippearml 3P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NG160 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NG160 med fast vippearml 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NG160 med fast vippearml 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NG160 med fast vippearml 4P 1 direct 5
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 forbindelsesblok 7
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 forbindelsesblok 7
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 3P 5 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSXm uden fast vippearml lodrette 4P 4 direct 8
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSXm med fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 direct 7
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSXm med fast vippearml lodrette 3P or 4P 1 direct 7

600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSXm med fast vippearms lodrette 3P or 4P 1 forbindelsesblok 7

600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSXm med fast vippearms lodrette 3P or 4P 1 forbindelsesblok 7

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSXm med fast vippearms lodrette 3P or 4P 1 direct 8

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NSXm med fast vippearms lodrette 3P or 4P 4 direct 8

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,000 cm
Pakke 1 Længde	26,000 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Pakke 1 Vægt	900,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	CAR
Antal Enheder I Pakke 2	10
Pakke 2 Højde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,700 cm
Pakke 2 Længde	52,600 cm
Pakke 2 Vægt	9,400 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	270
Pakke 3 Højde	96,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	254,880 kg

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ✓

Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt