



Prisma Plus - P System -
Montageplade til NS630b/1600
vertikal fastgjort

03482

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430034827

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma P
Produkttype	Montageplade
Tilbehør/Reserve dele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma P) cubicle
Installation Description	Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm Søjle - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installeret Udstyr	Compact: fast NS1250 - kontrol: vippearm - lodrette installation Compact: fast NS1250 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast NS1250 - kontrol: motor mekanisme - lodrette installation Compact: fast NS1600 - kontrol: vippearm - lodrette installation Compact: fast NS1600 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast NS1600 - kontrol: motor mekanisme - lodrette installation Compact: fast NS630b...1000 - kontrol: vippearm - lodrette installation Compact: fast NS630b...1000 - kontrol: direkte front drejehåndtag - lodrette installation Compact: fast NS630b...1000 - kontrol: motor mekanisme - lodrette installation
Beskrivelse Af Poler	1 3P: fast NS1250 lodrette installation 1 4P: fast NS1250 lodrette installation 1 3P: fast NS1600 lodrette installation 1 4P: fast NS1600 lodrette installation 1 3P: fast NS630b...1000 lodrette installation 1 4P: fast NS630b...1000 lodrette installation
Number Of Vertical Modules (50 Mm)	17 modul(er): NS1250, front connection on Canalis i 650 mm søjle 16 modul(er): NS1250, rear connection on Canalis i 650 mm søjle 14 modul(er): NS1250, front connection on adaptor i 650 mm søjle 10 modul(er): NS1250, rear connection on adaptor i 650 mm søjle 16 modul(er): NS1600, rear connection on Canalis i 650 mm søjle 14 modul(er): NS1600, front connection on adaptor i 650 mm søjle 10 modul(er): NS1600, rear connection on adaptor i 650 mm søjle 17 modul(er): NS630b...1000, front connection on Canalis i 650 mm søjle 16 modul(er): NS630b...1000, rear connection on Canalis i 650 mm søjle 12 modul(er): NS630b...1000, front connection on adaptor i 650 mm søjle 10 modul(er): NS630b...1000, rear connection on adaptor i 650 mm søjle
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertificeringer	ASEFA

Produktinformationer

Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Overfladebehandling	Matt Smooth
Farve	Hvid (RAL 9001)

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Bredde	650 mm
Højde	300 mm
Vægt	3,08 kg

Functional Unit

[illegible]

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS1600 fast motor mekanisme lodrette 3P
1 rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS1600 fast motor mekanisme lodrette 4P
1 rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 3P 1
front connection on Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 3P 1 front connection on Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 3P 1
rear connection on Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 3P 1 rear connection on Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 3P 1
front connection on adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 3P 1 front connection on adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 3P 1 front connection on Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 3P 1 rear connection on Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 3P 1 front connection on adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 4P 1
front connection on Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 4P 1 front connection on Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 4P 1
rear connection on Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 4P 1 rear connection on Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 4P 1
front connection on adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 4P 1 front connection on adaptor 12 137,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 4P 1 front connection on Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 4P 1 rear connection on Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 4P 1 front connection on adaptor 12 137,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 3P 1
rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast vippearmlodrette 4P 1
rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 3P 1 rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast direkte front
drejehåndtag lodrette 4P 1 rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 3P 1 rear connection on adaptor 10 37,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P søjle Compact NS630b...1000 fast motor mekanisme
lodrette 4P 1 rear connection on adaptor 10 37,5 mm

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,5 cm
Pakke 1 Længde	30,5 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Pakke 1 Vægt	3,21 kg
Enhedstype Af Pakke 2	S04
Antal Enheder I Pakke 2	7
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Længde	60,0 cm
Pakke 2 Vægt	23,17 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	84
Pakke 3 Højde	105,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Længde	120,0 cm
Pakke 3 Vægt	290,0 kg

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

 Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
-------------------------	---

Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
-----------------------------	---

Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
---------------------------------	---

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
----------------------------	---