



Prisma Plus G & P System -
Frontplade 4 moduler B:250 mm

03814

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430038146

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma G Prisma P
Produkttype	Frontplade
Tilbehør/Reservedele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma G) leder Prisma (Prisma P) cubicle
Frontpladetype	Plan
Installeret Udstyr	TeSys: fast TeSys U - vandret installation "Altistart": ATS01N103/106FT Phaseo: LV/LV transformer
Beskrivelse Af Poler	4 3P: modular rail support: TeSys U vandret installation

Produktinformationer

Tavle-/Søjlebeskrivelse	Gulvmonteret kanal - bredde 300 mm Vægmonteret kanal - bredde 300 mm Lukket kanal - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antal Lodrette Moduler (50 Mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertificeringer	ASEFA
Materiale	Stål
Overfladebehandling	Matt Smooth
Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Farve	Hvid (RAL 9001)
Højde	200 mm
Bredde	250 mm
Vægt	0,48 kg
Antal Pr. Sæt	Sæt med 1
Functional Unit	300 mm Prisma G gulvmonteret kanal TeSys TeSys U fast vandret 3P 4 direct 4 300 mm Prisma G vægmonteret kanal TeSys TeSys U fast vandret 3P 4 direct 4 300 mm Prisma G gulvmonteret kanal "Altistart" ATS01N103/106FT 19 4 300 mm Prisma G vægmonteret kanal "Altistart" ATS01N103/106FT 19 4 300 mm Prisma G gulvmonteret kanal Phaseo LV/LV transformer 4 300 mm Prisma G vægmonteret kanal Phaseo LV/LV transformer 4 400 mm 400 mm Prisma P søjle 4

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,0 cm
Pakke 1 Længde	21,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Pakke 1 Vægt	470,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	CAR
Antal Enheder I Pakke 2	10
Pakke 2 Højde	16,5 cm
Pakke 2 Bredde	23,0 cm
Pakke 2 Længde	27,5 cm
Pakke 2 Vægt	4,9 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	600
Pakke 3 Højde	113,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Længde	120,0 cm
Pakke 3 Vægt	283,2 kg

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ✓

Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt