



Fejlstrømsafbryder HPFI AC/DC 63A 4 poler 30mA - klasse B

16756

! Udgået den: 4. feb. 2020

! End-of-service den: 19. apr. 2021

! Udgået

EAN-nr: 3303430167563

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 RCCB-ID"
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds Forkortelse	"RCCB-ID"
Polbeskrivelse	4P
Neutral Position	Venstre
[In] Mærkestrøm	63 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse Med Tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type B
Nominel Brudbelastning	Im = 630 A i henhold til IEC 61008
Betinget Mærkekortslutningstrøm	Inc 10 kA 63 A

Produktinformationer

Placering Af Enheden I Systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel Driftsspænding	230/400 V
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC 50 Hz i henhold til IEC 61008-1
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til IEC 61008-1
Tilslutningsafstand	18 mm Imellem faser
Antal Moduler Å 9 Mm	8
Højde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vægt	450 g
Farve	Grå
Mekanisk Holdbarhed	5000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	2000 kredsløb

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Tilslutningsklemmer	Type klemrækker2 kabel(er) 1,5...16 mm² Fleksibel Type klemrækker2 kabel(er) 1,5...16 mm² stiv Type klemrækker1 kabel(er) 1,5...50 mm² stiv Type klemrækker1 kabel(er) 1,5...35 mm² Fleksibel Type klemrækker1 kabel(er) 1,5...35 mm² fleksibel med tyllerør Type klemrækker2 kabel(er) 1,5...16 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	11 mm
Tilspændingsmoment	3 N.m

Miljø

Standarder	"VDE 0664" EN 61008 IEC 61008
Ip Kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Tropetilpasning	2
Relativ Fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur Under Drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Pakke 1 Vægt	490 g

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel

- Uden Giftige Tungmetaller
- Kviksølvfri
- Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser