



Masterpact lastadskiller NT06HA 3P Fast

47159

EAN-nr: 3303430471592

Egenskaber

Sortiment	MasterPacT
Produktnavn	Masterpact NT
Produkttype	Afbryder
Enheds Forkortelse	Masterpact NT06
Lastadskillernavn	"Masterpact NT06HA"
Enhedens Anvendelse	Beskyttelse
Polbeskrivelse	3P
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] Nominelt Strømforbrug	630 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Isolationsspænding	1000 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	12 kV i henhold til IEC 60947-3
[Icm] Nominel Kortslutningskapacitet	75 kA "220...690 V" AC ved 50/60 Hz
[Ue] Nominel Driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
Brydeevne	HA
Egnet For Adskillelse	Ja i henhold til IEC 60947-3
Kontaktpositionsindikator	Ja
Synlig Pause	No
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60664-1

Produktinformationer

Type Af Betjening	Trykknop
Montagemåde	Fast
Tilslutninger I Top	Front
Tilslutning I Bund	Front
Arbejdsforhold	"10 cyc/h" maksimum
[Icw] Nominel Modstand	36 kA gennem 0.5 s i henhold til IEC 60947-3 36 kA gennem 1 s i henhold til IEC 60947-3 20 kA gennem 3 s i henhold til IEC 60947-3
Mekanisk Holdbarhed	12500 kredsløb uden vedligehold i henhold til IEC 60947-3

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Elektrisk Holdbarhed	AC-23A: 3000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz uden vedligehold i henhold til IEC 60947-3 AC-23A: 6000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz uden vedligehold i henhold til IEC 60947-3 AC-3: 6000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz uden vedligehold i henhold til IEC 60947-3
Afstand Imellem Tilslutninger	70 mm
Højde	301 mm
Bredde	276 mm
Dybde	196 mm
Vægt	14 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktcertificeringer	ASEFA LCIE
Omgivelsestemperatur Under Drift	-5...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	36,0 cm
Pakke 1 Længde	23,0 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Pakke 1 Vægt	12,712 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

 Pvc-Fri

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr