

EI-nr. : 3322647876
EAN-nr : 3303430647874



Egenskaber

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sortiment | Masterpact |
| Produktserie | Masterpact NT UL 489 Masterpact NW UL 489 |
| Produkttype | Kontrol enhed |
| Udløserelæ navn | Micrologic 3.0 A |
| Udløserteknologi | Elektronisk |
| Serie kompatibilitet | Masterpact NT08...12 UL 489 Masterpact NW08...50 UL 489 |
| Enhedens anvendelse | Distribution |
| Number of poles | 3P 4P |
| Skærmet pols description | 4t 3t 3t + N/2 |
| Udløserelæets beskyttelsesfunktioner | Basis beskyttelse |
| Beskyttelsestype | Overbelastningsbeskyttelse (lang tid) for instantaneous short-circuit protection |
| Trip unit rating | 800 A ved 50 °C 1200 A at 50 °C 1600 A at 50 °C 2000 A ved 50 °C 2500 A ved 50 °C 3000 A at 50 °C 4000 A ved 50 °C 5000 A ved 50 °C |
| Netværkstype | AC |
| Netværksfrekvens | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Produktinformationer

| | |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 indstillinger |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.4...1 x In 0.42...1 x In 0.48...64 x In |

| | |
|--|--|
| | 0.6...1 x In 0.66...82 x In 0.84...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Justerbar 9 indstillinger |
| [Tr] long-time protection delay adjustment range | 0.7...16.6 s at 7.2 x Ir 0,7...24 sekund ved 6 x Ir 12.5...600 s at 1.5 x Ir |
| Termisk hukommelse | 20 mn |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li | Justerbar 9 indstillinger |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1.5...12 x In |
| Fejlstrømsbeskyttelse | Uden |
| Zone selective låsing ZSI | Med |
| Lokal indikering | Elektrisk fejl: 3 LED (rød) Internal error: 1 LED (rød) |
| Skærmtype | Digital display |
| Måletype | Amperemeter |
| Dataskommunikation | Measurement readout Beskyttelse og alarm indstillinger |

miljø

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Standarder | UL 489 |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|----------------------------|--------|
| Enhedstype forpakning 1 | PCE |
| Antal enheder forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vægt | 600 g |
| Forpakning 1 højde | 5,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5 cm |
| Forpakning 1 længde | 20 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| EU RoHS-direktiv | Overensstemmende EU RoHS-erklæring |
| Kviksølvfri | Ja |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofekklæring til orientering. |

Garanti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|