

El-nr. : 7512444380
EAN-nr : 3606485120478



Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produkt navn	Spacial SM
Produkttype	Kompakt kapsling
Applikation	Flere forslag
Installationstilbehørstype	Floor-standing
Sammensætning	1 blåsning system til left dør 1 krop 1 kabel gland plade 1 låsing system med greb til dør 4 montage pladekonsol 2 dør
Removable dele	Dør fastgjort med skruer til hængsel Montage plade konsol fastgjort med skruer
Højde på skab	1200 mm
Bredde på skab	1000 mm
Dybde på skab	300 mm

Produktinformationer

Antal af dørs	2 til front
Døråbning	Venstre 120 ° Højre 120 °
Dørtype	Plan
Låsetype	4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Krop	Enkel stk. krop med svejset front panel Frontdel formet som en stiv ramme med svejset hjørner
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Pakningsplade	Standard
Kabelindføring	1 indgang

Materiale	Plade stål til krop Plade stål til dør Zamak til hængsel
Overfladebehandling	Epoxy-polyester powder
Farve	Kapsling : grå RAL 7035 Handle : sort RAL 9005
Adgangibility til operation	Front

Miljø

Standarder	IEC 62208
Productcertificeringer	BV DNV UL
IP kapslingsklasse	IP55 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig Miljøprofil for produkt
Produktets levetid	Skal afleveres på genbrugsplads

Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------