

# Produktdatablad

Specifikationer



## Gulvskab SM1400x1000x300 rf. 304L

NSYSMX141030

EAN-nr: 3606480155710

### Egenskaber

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortiment            | Spacial                                                                                          |
| Produktnavn          | Spacial SMX                                                                                      |
| Enclosure Type       | Flere anvendelser                                                                                |
| Category             | Kompakt kapsling                                                                                 |
| Nominal Height       | 1400 mm                                                                                          |
| Nominal Width        | 1000 mm                                                                                          |
| Nominal Depth        | 300 mm                                                                                           |
| Product Installation | Floor-standing                                                                                   |
| Sammensætning        | 1 krop<br>2 dør<br>1 kabel gland plade<br>1 låsing system med greb: dør<br>4 montage pladekonsol |

### Produktinformationer

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Krop                        | Enkel stk. krop foldet og svejset                                                  |
| Dørtype                     | Plan                                                                               |
| Døråbning                   | Reversibel (120 °)                                                                 |
| Antal Af Dørs               | Fronten: 2 dør(e)                                                                  |
| Låsetype                    | 3 points lås, greb med 5 mm dobbel-bar indsats                                     |
| Pakningsplade               | Plan                                                                               |
| Adgangibility Til Operation | Front                                                                              |
| Montage Plade Beskrivelse   | Uden montageplade                                                                  |
| Materiale                   | Krop og dør: rustfri stål 304L<br>Handle: zamak<br>Hængsel: rustfri stål           |
| Removable Dele              | Dør ved hængsler<br>Montage plade konsol med skruer<br>Kabel gland plade med klips |
| Overfladebehandling         | Kapsling: Scotch-Brite® børstet<br>Handle: malet                                   |
| Vægt                        | 89 kg                                                                              |

### Miljø

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Standarder         | IEC 62208                    |
| Ip Kapslingsklasse | IP55 i henhold til IEC 60529 |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ip Kapslingsklasse      | IK10 i henhold til IEC 62262 |
| Produktcertificeringer  | UL 508<br>CAN/CSA 22         |
| Miljømæssige Egenskaber | Specific hygiene<br>Korrosiv |

## Forpakkningsinformation

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE      |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Højde           | 38,0 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 105,0 cm |
| Package 1 Length        | 153,0 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 88,0 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | BG |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|

Bæredygtighed



**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)

Certificeringer og standarder

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regulering         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv         | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)                                                    |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a><br>Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering. |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                                         |
| Cirkularitetsprofil      | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser                                                                     |