

El-nr. : 7512403156
EAN-nr : 3606480155826



Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produkt navn	Spacial SMX
Enhedens anvendelse	Flere forslag
Kategori	Kompakt kapsling
Nominal height	1800 mm
Bredde på skab	800 mm
Dybde på skab	400 mm
Produkt installation	Floor-standing
Sammensætning	1 krop 1 kabel gland plade 1 dør 4 montage pladekonsol 1 låsing system med greb (dør)

Produktinformationer

Krop	Enkel stk. krop foldet og svejset
Dørtype	Plan
Antal af dørs	Fronten : 1 dør(e)
Døråbning	120 °, reversibel
Låsetype	3 points lås, greb med 5 mm dobbel-bar indsats
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Pakningsplade	Plan
Adgangibility til operation	Front
Removable dele	Dør fastgørelse: ved hængsler Montage plade konsol fastgørelse: med skruer Kabel gland plade fastgørelse: med klips
Materiale	Hængsel : rustfri stål Krop og dør : rustfri stål 304L

	Handle : zamak
Overfladebehandling	Enclosure : Scotch-Brite® brushed Handle : painted
Tykkelse	1.5 mm
Vægt	98 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Productcertificeringer	UL 508 CAN/CSA 22
IP kapslingsklasse	IP55 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Miljøbestemte kendetegn	Korrosiv Specific hygiene

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig Miljøprofil for produkt
Produktets levetid	Skal afleveres på genbrugsplads

Garanti

Warranty period	18 måneder 18 months
-----------------	----------------------

Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------