


Produktdatablad

Specifikationer



Harmony tom trykknapskasse i lysegrå glasfiber med 8 x Ø22 mm huller for trykknapper 226 x 85 x 87 mm

XAPA2108

EAN-nr: 3389110313208

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAP"
Produkttype	Tom kontrolstation uden hængsler
Enheds Forkortelse	"XAPA"
Anvendelse	Til Ø 22 mm trykknapper og signallamper
Produkt Frontplade Størrelse	85 x 226 mm
Brugbar Dybde	83 mm
Antal Huller	8 montagehuller
Farve På Bunden Af Kapsling	Grå
Farve På Låg	Grå
Materiale	Glasforstærket polyester
Kabelindgang	Uboret
Montering Af Enhed	Planforsænket
Ip Kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529 IP69 i henhold til NF C 20-010 IP69K
Modstand Mod Kemiske Midler	Høj modstandsdygtighed overfor syre Høj modstandsdygtighed overfor alle opløsninger Høj modstandsdygtighed overfor baser Høj modstandsdygtighed overfor diesel Høj modstandsdygtighed overfor mineralsalte Høj modstandsdygtighed overfor olier og smørefedt Høj modstandsdygtighed overfor petroleum Høj modstandsdygtighed overfor havvand

Produktinformationer

Antal Vandrette Rækker	2
Flammemodstand	M3 i henhold til "CSTB" VO i henhold til UL 94
Vægt	0,58 kg

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH TC
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Under Drift	-40...70 °C
Overspændingskategori	Klasse II i henhold til IEC 60536 Klasse II i henhold til NF C 20-030

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Brandmodstand	850 °C i henhold til "NF C 20-455" 960 °C i henhold til "IEC 92"
---------------	---

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,500 cm
Pakke 1 Længde	9,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Pakke 1 Vægt	680,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	S03
Antal Enheder I Pakke 2	8
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	5,950 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P06
Antal Enheder I Pakke 3	64
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	60,635 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel


- ☒ Reach Uden Svhc
- ☒ Uden Giftige Tungmetaller
- ☒ Kviksølvfri
- ☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing



- (1) 11 mm/0.43 in.
- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
- P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	226	8.90	70	2.76	180	7.09

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.
Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.