

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony XVB Ø70 mm lystårn, lysmodul med blitzlys på 10 joule og 24VAC/DC i orange farve

XVBC8B5

EAN-nr: 3389110845686

Egenskaber

Produktserie	Harmony XVB Universal
Produkttype	Indikator bank
Signallys Eller Indikatorbank Enhedstype	Lysenhed
Signaltyper	Blinkende
Montagediameter	70 mm
Type Nr.	"XVBC"
Materiale	Polykarbonat
Lyskilde	Integral flash discharge tube, orange
Lampetype	Blinklys rør
Nominel Forsyningsspænding [Us]	24 V AC/DC
Blinkenergi	10 J

Produktinformationer

Montagetype	Kundesamling, op til 5 enheder
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, <= 1 x 1.5 mm² Med kabeltulle
Isolationsspænding [Ui]	250 V i henhold til IEC 60947-1
Nominel Spændinggrænse	0.85...1.1 Un i henhold til IEC 60947-5-1
Strømforbrug	< 1300 mA AC < 850 mA DC
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Højde	157 mm
Dybde	70 mm
Vægt	0,305 kg

Miljø

Produktcertificeringer	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Beskyttelsesbehandling	TC

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Klasse Af Beskyttelse Against Electric Shock	Klasse I på support tube i henhold til IEC 61140 Klasse II på baseenhed i henhold til IEC 61140
Ip Kapslingsklasse	IP65 på fastgørelse base XVBZ0. i henhold til IEC 60529 IP66 på baseenhed i henhold til IEC 60529
Nema Kapslingsklasse	Type 4X i henhold til UL (indendørs)

Forpakkningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,8 cm
Pakke 1 Længde	19,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Pakke 1 Vægt	320,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	S03
Antal Enheder I Pakke 2	12
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	4,322 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder


Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Dimensions Drawings

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06