

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony XVL lysdiode for Ø8 mm hul og IP40 med 48VDC forsyning i grøn farve

XVLA143

EAN-nr: 3389110651126

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XVL"
Produkttype	LED pilot lys med sort bezel
Type Nr.	XVL
Montagediameter	8 mm
Lyskilde	Protruding LED
Light Block Colour	Grøn
Beskyttelsestype	Built-i ved diode Integral ballast resistor
Nominel Forsyningsspænding [Us]	48 V
Ip Kapslingsklasse	IP40 i henhold til IEC 60529 IP40 i henhold til NF C 20-010

Produktinformationer

Type Af Forsyningskredsløb	DC
Tilslutningsklemmer	Tag til Faston konnektorer: 2.8 x 0.5 mm Tag til soldering konnektorer
Strømforbrug	10 mA
Isolationsspænding [Ui]	50 V i henhold til IEC 60947-1
Lampelevetid	100000 time
Nominel Spænding Limit	0.8...1.1 Un
Klemmenavn Iso N°1	(X1-X2)PL
Højde	12 mm
Bredde	12 mm
Dybde	34 mm
Vægt	0,003 kg

Miljø

Produktcertificeringer	CSA UL
Beskyttelsesbehandling	TC
Omgivelsestemperatur Under Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Overspændingskategori	Klasse 3 i henhold til IEC 60536 Klasse 3 i henhold til NF C 20-030

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,600 cm
Pakke 1 Længde	4,100 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Pakke 1 Vægt	3,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	BB1
Antal Enheder I Pakke 2	10
Pakke 2 Højde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	13,000 cm
Pakke 2 Vægt	31,000 g
Enhedstype Af Pakke 3	S01
Antal Enheder I Pakke 3	100
Pakke 3 Højde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	523,000 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)


Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49