



Egenskaber

Produktsortiment	Harmony XVM
Produkttype	Pre-assembled og pre-kabeld beacon
Signallys eller indikatorbank enhedstype	4 oplyst enheds
Type nr.	XVM
Lyskilde	Grøn supr. bright LED med BA 15d base konstant signalering Orange supr. bright LED med BA 15d base konstant signalering Rød supr. bright LED med BA 15d base konstant signalering Blå supr. bright LED med BA 15d base konstant signalering
Lys blok color	Red/Orange/Green/Blue
[Us] forsyningsspænding	24 V AC/DC
Indikator bank base type	Base med integreret buzzer
Montage	Vandret

Produktinformationer

Sætsammensætning	Baseenhed Dæksel Plastik fastgørelse plade
Montagediameter	45 mm
Tilslutningsklemmer	Flyvende tab : 1 x 0.325 mm ² AWG 22
Mærkning	CE
Montagevejledning	Base
Overbelastningsbeskyttelse	0.2 A
[Ui] Isolationsspænding	250 V i henhold til IEC 60947-1
Nominel spændinggrænse	0.85...1.1 Un i henhold til IEC 60947-5-1
Strømforgbrug	18 mA til base enhed 20 mA til flash discharge tube enhed
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til IEC 60947-1

Blinkfrekvens	0.8 Hz
Grundfrekvens	4 kHz
Vægt	0,3 kg

Miljø

IP kapslingsklasse	IP54 i horisontal position i henhold til IEC 60529
Productcertificeringer	CCC
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Optimal temperatur til opbevaring	-25...70 °C
Anbefalede temperatur ved drift	-10...50 °C
Overspændingskategori	Klasse II i henhold til IEC 61140 Klasse II i henhold til IEC 60947-1 Klasse II i henhold til IEC 60947-5-1
Beskyttelsesbehandling	TC
Støjgrænse	0...80 dB til 1 m

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 1529 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig
Produktets levetid	Skal afleveres på genbrugsplads

Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------