

EI-nr. : 7548200381  
EAN-nr : 3389119051286



### Egenskaber

Produktsortiment	Harmony XVM
Produkttype	Pre-assembled og pre-kabeld beacon
Signallys eller indikatorbank enhedstype	1 oplyst enhed
Type nr.	XVM
Lyskilde	Rød supr. bright LED med BA 15d base konstant signalering
Lys blok color	Red
[Us] forsyningspænding	24 V AC/DC
Indikator bank base type	Base med integreret buzzer
Montage	Vandret

### Produktinformationer

Sætsammensætning	Aluminium support rør Baseenhed Dæksel Plastik fastgørelse plade
Montagediameter	45 mm
Tilslutningsklemmer	Flyvende tab : 1 x 0.325 mm <sup>2</sup> AWG 22
Mærkning	CE
Montagevejledning	Aluminium tube
Overbelastningsbeskyttelse	0.2 A
[Ui] Isolationsspænding	250 V i henhold til IEC 60947-1
Nominel spændinggrænse	0.85...1.1 Un i henhold til IEC 60947-5-1
Strømförbrug	18 mA til base enhed 20 mA til flash discharge tube enhed
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Blinkfrekvens	0.8 Hz
Grundfrekvens	4 kHz

Vægt	0.355 kg
------	----------

## Miljø

IP kapslingsklasse	IP54 i horisontal position i henhold til IEC 60529
Productcertificeringer	CCC
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Optimal temperatur til opbevaring	-25...70 °C
Anbefalede temperatur ved drift	-10...50 °C
Overspændingskategori	Klasse I i henhold til IEC 61140 Klasse I i henhold til IEC 60947-1 Klasse I i henhold til IEC 60947-5-1
Beskyttelsesbehandling	TC
Støjgrænse	0...80 dB til 1 m

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 1529 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte <a href="#">Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte</a>
Miljøprofil	Tilgængelig
Produktets levetid	Skal afleveres på genbrugsplads

## Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

## Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------