

# Produktdatablad

Specifikationer



Harmony nødstopshoved i plast med Ø40 mm paddehoved i rød farve og nøgle (Ronis 455) for at frigøre for XAC hængetryk

ZA2BS944

EAN-nr: 3389110591781

## Egenskaber

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Produktserie             | "Harmony XAC"     |
| Produkttype              | Hoved til nødstop |
| Mindst Mulige Salgsantal | 1                 |

## Produktinformationer

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktet Passer Med  | "XACA.."                          |
| Montagested           | Front of enclosure                |
| Overspændingskategori | Klasse II i henhold til IEC 61140 |
| Betjeningsprofil      | Rød Paddetryk Ø 40 mm             |
| Vægt                  | 0,065 kg                          |
| Mærkning              | Uden mærkning                     |

## Miljø

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring | -40...70 °C                                                                              |
| Omgivelsestemperatur Under Drift    | -25...70 °C                                                                              |
| Ip Kapslingsklasse                  | IK08                                                                                     |
| Standarder                          | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>IEC 62262 |
| Vibrationsmodstand                  | 15 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6                                       |

## Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE       |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 4,000 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 4,000 cm  |
| Package 1 Length        | 9,000 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 73,000 g  |
| Enhedstype Af Pakke 2   | BB1       |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Højde           | 10,000 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Pakke 2 Bredde          | 13,000 cm |
| Pakke 2 Længde          | 16,000 cm |
| Pakke 2 Vægt            | 746,000 g |
| Enhedstype Af Pakke 3   | S01       |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 40        |
| Pakke 3 Højde           | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 15,000 cm |
| Pakke 3 Længde          | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 3,122 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

## samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|

# Bæredygtighed

**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

## Trivsel

- ☒ Reach Uden Svhc
- ☒ Uden Giftige Tungmetaller
- ☒ Kviksølvfri
- ☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)

## Certificeringer og standarder

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regulering         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                   |
| Eu Rohs-Direktiv         | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>                                                               |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                           |
| Cirkularitetsprofil      | <a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>                                                     |