

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony krop for digitalt display med BCD indgange og holdefunktion 24VDC

ZA2VA12

EAN-nr: 3389110648973

Egenskaber

Produktserie	Harmony
Produkttype	Krop for digital skærm
Nominel Forsyningsspænding [Us]	24 V DC
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, 0.5 x 2.5 mm²

Produktinformationer

Montagevejledning	Tavle
Montering Af Enhed	Fastgørelsesshul - diameter: 22,3 mm
Elektronisk Afkodning	BCD + Omskiftning
Grænse For Forsyningsspænding	13...30 V
Strømforbrug	<= 36 mA ved 30 V <= 40 mA ved 24 V
Beskyttelsestype	Beskyttelse imod omvendt polaritet
Logisk Input	Positiv
Spændingstilstand 0 Garanteret	-30...5 V
Spændingstilstand 1 Garanteret	13...30 V
Strømgaranti Ved Tilstand 0	<= 1.4 mA
Strømgaranti Ved Tilstand 1	4...9.5 mA

Miljø

Produktcertificeringer	UL CSA
Omgivelsestemperatur Under Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C
Vibrationsmodstand	10 gn (f= 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Chokmodstand	180 gn 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Beskyttelsesklasse	Klasse II i henhold til IEC 60536 Klasse II i henhold til NF C 20-030
Ip Kapslingsklasse	IP65 i henhold til IEC 60529 IP65 i henhold til NF C 20-010

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,600 cm
Pakke 1 Længde	4,500 cm
Package 1 Length	11,100 cm
Pakke 1 Vægt	57,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	S01
Antal Enheder I Pakke 2	30
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,858 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel



Kviksølvfri



Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Reach-Regulering

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Kina Rohs-Regulering

[Kina RoHS-erklæring](#)

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser