



Harmony lysmodul til bundmontage i XAL med en universal LED og 24V AC/DC forsyning med skrueterminaler

ZALVB1

EAN-nr: 3389110115093

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAL"
Produkttype	Lysmodul
Enheds Forkortelse	"ZALV"
Anvendelse	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Montering Af Blok	Montering bagfra
Mindst Mulige Salgsantal	5
Farve På Lyskilde	Hvid
Nominel Forsyningsspænding [Us]	24 V AC/DC

Produktinformationer

Montagetype	For customer assembly
Vægt	0,015 kg
Tilslutningklemmer	Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltulle i henhold til IEC 60947-1 Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltulle i henhold til IEC 60947-1
Tilspændingsmoment	0,8...1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
Skruehovedtype	Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Isolationsspænding [Ui]	250 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV i henhold til IEC 60947-1
Signaltyper	Fast
Lyskilde	Universal LED
Grænse For Forsyningsspænding	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Strømforbrug	15 mA
Levetid	100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand Mod Fysiske Stød	1 kV i henhold til "IEC 61000-5-1"
Forsyning Til Lysmodul	Direkte
Fatning	Integreret LED
Kode For Elektrisk Sammensætning	MR1 PR1

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Under Drift	-40...70 °C
Ip Kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Produktcertificeringer	UL listet CSA
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 12...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed Overfor Stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Modstandsdygtighed Overfor Transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed Overfor Elektromagnetiske Felter	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed Overfor Statisk Elektricitet	6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk Stråling	Klasse B i henhold til IEC 55011

Forpakningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,000 cm
Pakke 1 Længde	3,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Pakke 1 Vægt	10,000 g
Enhedstype Af Pakke 2	BB1
Antal Enheder I Pakke 2	5
Pakke 2 Højde	4,500 cm
Pakke 2 Bredde	5,500 cm
Pakke 2 Længde	5,500 cm
Pakke 2 Vægt	57,000 g
Enhedstype Af Pakke 3	S02
Antal Enheder I Pakke 3	400
Pakke 3 Højde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	4,813 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel

- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.