



Harmony lysmodul til bundmontage i XAL med LED i orange farve og 230-240VAC forsyning og skrueterminaler

ZALVM5

! Udgået

! Udgået den: 31. jan. 2023

! End-of-service den: 14. apr. 2023

Vigtig meddelelse: All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
EAN-nr: 3389110115307

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAL"
Produkttype	Lysmodul
Enheds Forkortelse	"ZALV"
Anvendelse	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Montering Af Blok	Montering bagfra
Mindst Mulige Salgsantal	5
Farve På Lyskilde	Rød
Nominel Forsyningsspænding [Us]	230...240 V AC

Produktinformationer

Montagetype	For customer assembly
Vægt	0,015 kg
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltulle i henhold til EN/IEC 60947-1 Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltulle i henhold til EN/IEC 60947-1
Tilspændingsmoment	0,8...1,2 N.m i henhold til EN 60947-1
Skruehovedtype	Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Isolationsspænding [Ui]	250 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
Signaltyper	Fast
Lyskilde	Integreret og beskyttet LED
Grænse For Forsyningsspænding	195...264 V AC
Strømforbrug	14 mA
Levetid	100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand Mod Fysiske Stød	1 kV i henhold til "IEC 61000-5-1"
Forsyning Til Lysmodul	Direkte

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Fatning	Integreret LED
Kode For Elektrisk Sammensætning	MR1 PR1

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Under Drift	-40...70 °C
Ip Kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-5-4
Produktcertificeringer	CSA
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 12...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed Overfor Stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til "EN/ IEC 60068-2-27" 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til "EN/ IEC 60068-2-27"
Modstandsdygtighed Overfor Transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed Overfor Elektromagnetiske Felter	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed Overfor Statisk Elektricitet	6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk Stråling	Klasse B i henhold til IEC 55011

Forpakkningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1 cm
Pakke 1 Længde	3,2 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Pakke 1 Vægt	11 g
Enhedstype Af Pakke 2	BB1
Antal Enheder I Pakke 2	5
Pakke 2 Højde	5,6 cm
Pakke 2 Bredde	4,4 cm
Pakke 2 Længde	5,4 cm
Pakke 2 Vægt	58 g
Enhedstype Af Pakke 3	S02
Antal Enheder I Pakke 3	400
Pakke 3 Højde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	4,892 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel

 Uden Giftige Tungmetaller	
 Kviksløvfri	
 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse	Ja
Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.