



## Trådløst håndtag med display og 8 knapper

ZART8D

EAN-nr: 3606480610363

### Egenskaber

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktserie       | Harmony eXLhoist                                                      |
| Produkttype        | Håndholdt fjernbetjening                                              |
| Enheds Forkortelse | ZART                                                                  |
| Kontrol Knap Type  | 6 konfigurerbar motion trykknop<br>2 konfigurerbar auxiliary trykknop |

### Produktinformationer

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale             | Kapsling: PC (polycarbonate)<br>Kapsling: PBT (polybutylene terephthalate)<br>Cover: PP (polypropylen)<br>Beskyttelsesdæksel: EPDM gummi |
| Funktioner            | Accelerometer funktion<br>Vibratorfunktion                                                                                               |
| Displaytype           | LCD skærm 34 x 42 mm                                                                                                                     |
| Driftsafstand         | 50 m                                                                                                                                     |
| Mekanisk Holdbarhed   | Modstandsdygtighed imod frit fald 4.5 m i henhold til IEC 60068-2-27                                                                     |
| Kommunikationsnetværk | Trådløs: bluetooth lavenergi                                                                                                             |
| Transmissionsfrekvens | 2,4 GHz                                                                                                                                  |
| Maksimal Tasteafstand | 100 m i fri luft uden forhindringer                                                                                                      |
| Reaktionstid          | "< 300 ms" ved fuld duplex                                                                                                               |
| Ladetid               | 900 sekund                                                                                                                               |
| Selvstyre             | 30 h                                                                                                                                     |
| Mekanisk Holdbarhed   | 5000000 kredsløb                                                                                                                         |
| Levetid               | 5 år                                                                                                                                     |
| Bredde                | 100 mm                                                                                                                                   |
| Højde                 | 340 mm                                                                                                                                   |
| Dybde                 | 90 mm                                                                                                                                    |
| Vægt                  | 0,65 kg                                                                                                                                  |

### Miljø

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Radio Aftale | ANATEL<br>ICASA<br>SRRC<br>FCC<br>ARIB<br>RSS |
|--------------|-----------------------------------------------|

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ip Kapslingsklasse                  | IP65                                                  |
| Nema Kapslingsklasse                | Nema 4                                                |
| Omgivelsestemperatur Under Drift    | -20...60 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring | -20...45 °C                                           |
| Driftshøjde                         | 0...2000 m                                            |
| Opbevaringshøjde                    | 0...3000 m                                            |
| Vibrationsmodstand                  | 0.075 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6 |
| Chokmodstand                        | 100 gn i henhold til IEC 60068-2-27                   |
| Relativ Fugtighed                   | 0...95 % ved -20...60 °C betjening                    |
| Produktcertificeringer              | CE<br>UL<br>JIS<br>EAC<br>C-Tick<br>CSA<br>KC         |

## Forpakkningsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype Af Pakke 1   | PCE       |
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 10,7 cm   |
| Pakke 1 Længde          | 10,5 cm   |
| Package 1 Length        | 33,6 cm   |
| Pakke 1 Vægt            | 732 g     |
| Enhedstype Af Pakke 2   | S03       |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 4         |
| Pakke 2 Højde           | 30 cm     |
| Pakke 2 Bredde          | 30 cm     |
| Pakke 2 Længde          | 40 cm     |
| Pakke 2 Vægt            | 3,432 kg  |
| Enhedstype Af Pakke 3   | P06       |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 32        |
| Pakke 3 Højde           | 77 cm     |
| Pakke 3 Bredde          | 80 cm     |
| Pakke 3 Længde          | 60 cm     |
| Pakke 3 Vægt            | 35,004 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

## samhandelsbetingelser DK

|           |               |
|-----------|---------------|
| Lagerkode | Ikke på lager |
|-----------|---------------|

# Bæredygtighed

**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed

## Trivsel

☒ Kviksolvfri

☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs-Direktiv         | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)                                                                                                    |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>                                                                                                                             |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                                                                                         |
| Weee                     | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Cirkularitetsprofil      | <a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>                                                                                                                   |

Dimensions Drawings

Dimensions

