

EI-nr. : 7517803434  
EAN-nr : 3389110887969



### Egenskaber

Produktsortiment	Harmony XB4
Produkttype	Head til non-oplyst trykknop
Enhedens korte navn	ZB4
Materiale og farve på frontring	Forkromet metal
Montagediameter	22 mm
Salg pr udelelig antal	1
Type hoved	Standard
Form på hoved	Rund
Mekanisk funktion	Fjeder-retur
Funktion	Blå Nedsænket Uden mærkning
Yderligere egenskaber	Høj kant/krave

### Produktinformationer

Bredde	29 mm
Højde	29 mm
Dybde	31 mm
Mekanisk holdbarhed	10000000 kredsløb
Elektrisk composition kode	C15 til 1 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage C1 til 9 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage C2 til 9 kontakter benytter enkel og dobbel blokke i forfra montage C11 til 3 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage

### Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Optimal temperatur til opbevaring	-40...70 °C
Anbefalede temperatur ved drift	-40...70 °C
Overspændingskategori	Klasse I i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP69 IP67 IP69K
NEMA kapslingsklasse	NEMA 13 NEMA 4X

IP kapslingsklasse	IK06 i henhold til IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Productcertificeringer	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Vibrationsmodstand	5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Chokmodstand	30 gn (varighed = 18 ms) til halv sine wave acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 ms) til halv sine wave acceleration i henhold til IEC 60068-2-27

## Garanti

Warranty period	18 måneder 18 months
-----------------	----------------------

## Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------