

Fiche Produit

Spécifications



Prisma - Plastron modulaire - 4 modules - L850mm



03217

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type De Plastron	Modulaire
Produit Installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation

Description Des Pôles	4 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 x3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 4 x4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation
-----------------------	--

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Pas De 9 Mm	72
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	36
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids Du Produit	1,22 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	850 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 4 direct 4 850 mm Prisma G armoire Acti 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4 850 mm Prisma G armoire Multi 9 appareil modulaire fixe 72 direct 4

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	75 cm
Poids De L'Emballage 1	1,214 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	10,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	22 cm
Longueur De L'Emballage 2	75,5 cm
Poids De L'Emballage 2	7,61 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	192
Hauteur De L'Emballage 3	81 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	254 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)