

Fiche Produit

Spécifications



commutateur à 2 positions à came CMC 10 A

15123

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Multi 9
Nom Du Produit	Multi 9 CM
Type De Produit Ou Équipement	Commutateur
Nom De L'Appareil	CMC
Application	Commande de circuit électrique
Description Des Contacts	1 "O" + 1 "F"
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V CA 50/60 Hz
Normes	CEI 60947-3 VDE 0660 part 107 EN 60947-3 UL

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	10 A
Type De Commande	Poignée rotative 2 positions
Marquage	1 - 2
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	72 mm
Couleur	Gris
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-21A : 200000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes à cliquet 1,5 mm ²
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm for dessous connection
Couple De Serrage	1 N.m dessous

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm
Poids De L'Emballage 1	0,09 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------