

Fiche Produit

Spécifications



Miniature circuit breaker (MCB),
Acti9 iK60N, 3P, 25A, C curve,
6000A (IEC/EN 60898-1)

A9K24325

Principales

Application	Distribution
Gamme	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 iK60
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	iK60N
Description Des Pôles	3P
Nombre De Pôles Protégés	3
[In] Courant Assigné D'Emploi	25 A à 30 °C
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	6000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes	EN/CEI 60898-1
Certifications Du Produit	SNI

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Déclenchement Magnétique	5,,,10 x In
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	6000 A 100 % se conformer à EN/CEI 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
Classe De Limitation	3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à EN/CEI 60898-1
Coupure Pleinement Apparente	Non
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Profondeur	78,5 mm
Poids Du Produit	300 g
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Verrouillages Optionnels	Dispositif de cadenassage
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1...16 mm² souple
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm for haut ou bas connection
Couple De Serrage	2 N.m haut ou bas
Protection Différentielle	Sans

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	2 se conformer à EN/CEI 60898-1
Catégorie De Surtension	II
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	298,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	8,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,250 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	44
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	14,147 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises