

Fiche Produit

Spécifications



Push-button for roller blinds WHITE

EPH1300121

Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Volets roulants
Nombre de touches	2
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA
Marquage	HAUT-BAS
Raccordement	Bornes sans vis
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Vis ou griffes 51...70 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,07325 kg

Environnement

Normes	CEI 60669-1
Certifications du produit	TSE VDE NF
Labels qualité	CE UKR
Degré de protection (IP)	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	73,25 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	811,25 g
Hauteur de l'emballage 2	9,5 cm
Largeur de l'emballage 2	18,5 cm
Longueur de l'emballage 2	27,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	10,279 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 months