

# Fiche Produit

Spécifications



## Variateur de lumière 315V Aluminium

EPH6600161

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2023

⚠ Fin de service le: 23 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principales

Gamme	Asfora
Type De Produit Ou Équipement	Variateur
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type De Charge	Ampoule halogène 230 V CA : 20...315 W Ampoule incandescence 230 V CA : 20...315 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 20...315 W
Nuance De La Couleur	Aluminium
Type D'Emballage	Boîte

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Fonction Interrupteur	Va et vient
Commande Du Variateur	Type poussoir rotatif
Application Du Variateur	Charge ohmique Charge capacitive
Type De Protection	Protection court circuit et surcharge avec réarmement automatique
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Finition De La Surface	Peint
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): bouton
Raccordement	Bornes de colonne
Nombre De Câbles	2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigidité Du Câble	Souple Rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm
Matière Des Conducteurs	Cuivre
Mode De Fixation	Griffes53...78 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur En Saillie	21 mm
Poids Du Produit	0,099 kg

## Environnement

<b>Certifications Du Produit</b>	TSE UKR GOST SEMKO NEMKO VDE FIMKO
<b>Labels Qualité</b>	CE
<b>Degré De Protection (Ip)</b>	IP20

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	6,2 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	8,3 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	12,6 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	102 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	S02
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	24
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	15 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	30 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	40 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	2903 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	P12
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	1536
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	128 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	80 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	120 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	197,79 kg

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

**Le guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.