

# Fiche Produit

Spécifications



## OptiLine 45 - goulotte pvc blanc - 75 x 55 mm - angle intérieur

ISM10101

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principales

Gamme De Produit	OptiLine 45
Système D'Installation De Câblage	Jonction
Type De Produit	Angle intérieur
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Coupe Transversale De Partage	75 x 55 mm
Mode De Fixation	Clipsé
Matière Du Produit	PC/ABS
Longueur	117 mm
Hauteur	84 mm
Largeur	117 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP30
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	16 cm
Longueur De L'Emballage 1	13 cm
Poids De L'Emballage 1	86,5 g

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months