


Fiche Produit

Spécifications



OptiLine 45 - goulotte pvc blanc - 75 x 55 mm - angle plat 90°

ISM10103

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	OptiLine 45
Système D'Installation De Câblage	Jonction
Type De Produit	Courbure 90°
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Coupe Transversale De Partage	75 x 55 mm
Mode De Fixation	Clipsé Vis
Matière Du Produit	PC/ABS
Longueur	102 mm
Hauteur	102 mm
Largeur	57 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP30
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	17 cm
Longueur De L'Emballage 1	14 cm
Poids De L'Emballage 1	85,4 g

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------