

Fiche Produit

Spécifications



MT250 220-240V 50/60HZ
208-277V 60HZ
TELECOMMANDE
DISJONCTEUR NSX250

LV431541

Principales

Nom De L'Appareil	MT250
Type De Produit Ou Équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité De Gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX250 nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX250 DC
Type De Commande	Standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixe
Courant Nominal Du Châssis Du Disjoncteur	250 A

Complémentaires

Type De Signal De Commande	Maintenu Impulsion
Temps De Réponse Du Disjoncteur	< 700 ms ouvert < 80 ms fermé
Fréquence De Fonctionnement Maximale	4 par minute
Puissance Consommée Maximale En Va	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Équipement Inclus	Adaptateur SDE
Verrouillages Optionnels	1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8 Cadenassage sur position OFF

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,39 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	21,616 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie