

Fiche Produit

Spécifications



EasyPact CVS - CVS400F TM400D Disjoncteur - 4P/4d

LV540312

Principales

Gamme	EasyPact
Gamme De Produit	EasyPact CVS400...630
Nom Du Produit	EasyPact CVS
Nom De L'Appareil	CVS400F
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Application	Distribution
Description Des Pôles	4P
Pôles Protégés	4d
Protection Contre Les Fuites À La Terre (Avec Vigì)	Sans
[In] Courant Assigné D'Emploi	400 A à 40 °C
Type De Réseau	CA
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
[Icu] Pouvoir De Coupure	40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom Du Déclencheur	TM-D
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre Du Déclencheur	400 A à 40 °C
Type De Protection	Protection (magnétique) court-circuit Protection surcharge (thermique)

Complémentaires

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV conforming to EN/CEI 60947-2
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Codification Du Pouvoir De Coupure	F
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 23 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Endurance Mécanique	15000 cycle
Durée De Vie Électrique	6000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
Type De Commande	Par maneton
Zone De Réglage De Protection Thermique	280...400 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Réglage De Protection Du Neutre	1 x Ir (4d)
Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir)	Réglable
Plage De Réglage Du Seuil Long Retard	0,7 à 1 x In
Type De Réglage De La Temporisation	Fixe
Type De Réglage Du Seuil Instantané (Ii)	Réglable
Plage De Réglage Du Seuil Instantané	5...10 x In
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Support De Montage	Plaque arrière
Mode D'Installation	Fixe
Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Raccordement	Connexion à vis
"Pas" De Raccordement	45 mm
Code De Compatibilité	CVS400
Largeur	185 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	255 mm
Poids Du Produit	6,3 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-2 EN 60947-2
Certifications Du Produit	CEI GOST
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Degré De Protection Ip	IP40
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	28,900 cm
Poids De L'Emballage 1	7,430 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	3
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm

Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	22,290 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	12
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	90,600 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)