

Fiche Produit

Spécifications



Spacial SF - cellule - 2 portes - sans châssis - assemblé - 2200x1200x800mm

NSYSF2212802D

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 5 févr. 2023

! Fin de service le: 12 sept. 2023

Principales

Gamme	Spacial
Plage Étendue	Spacial SF
Application	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	2200 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	1200 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	800 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 panneau arrière 1 toit 2 porte 1 système de verrouillage à poignée 1 système de blocage : porte gauche

Complémentaires

Type De Structure	Panneaux et portes intégrés à la structure Formé à partir d'une section unique Structure perforée avec pas de 25 mm Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Ouverture De Porte	Gauche (120 °) Droite (120 °)
Type De Porte	Pleine avant
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant droite
Nombre De Portes	Face avant : 2 porte(s)
Accessibilité	Arrière Avant Côtés du boîtier
Pièces Amovibles	Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Matière	Encadrement :acier galvanisé Montants :acier galvanisé Porte :tôle d'acier Panneaux :tôle d'acier Charnière :zamak Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Poids Du Produit	185,5 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré De Protection Nema	NEMA 3R/12
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	89,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	124,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	233,0 cm
Poids De L'Emballage 1	156,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises