


Fiche Produit

Spécifications



Odace Touch, plaque Bois nordique liseré Blanc 2 postes horiz./vert. 71mm

S520804M

! Fin de service le: 14 mars 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Double
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Bois nordique (RAL 9003)
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique: plaque de finition Bois
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02176 kg

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...45 °C

Normes 2006/95/EEC
NF C 61-314
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
NBN C 61-112-1

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 Db

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 8,5 cm

Longueur de l'emballage 1 15,6 cm

Poids de l'emballage 1 34 g

Type d'emballage 2 Gyári csomagolás

Nb produits dans l'emballage 2 5

Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm

Largeur de l'emballage 2 9 cm

Longueur de l'emballage 2 37 cm

Poids de l'emballage 2 226 g

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Poids de l'emballage 3 6,592 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)