


Fiche Produit

Spécifications



Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 5 perçages horizontaux

XALG05

Principales

Gamme De Produit	Harmony XALG
Type De Produit Ou Équipement	Boîte à boutons vide
Nom De L'Appareil	XALG
Destination Du Produit	Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Caractéristique D'Environnement	Ambiance sévère
Couleur De La Base Du Boîtier	Noir (RAL 9005)
Couleur Du Capot	Noir (RAL 9005)
Matière	Polyamide minéral armé
Entrée De Câble	2 presse-étoupe pour entrée de câble ISO M20
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529 IP69 IP69K

Complémentaires

Variante De Construction	Pour montage par le client
Nombre De Découpes	5 découpes, distance de découpe centrale de l'opérateur vertical: 30 mm
Largeur Hors Tout Cao	224 mm
Hauteur Hors Tout Cao	72 mm
Profondeur Hors Tout Cao	65 mm
Poids Du Produit	0,382 kg
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	10 mPa à 80 °C, distance : 0,2 m

Environnement

Traitement De Protection	TH TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Tenue Aux Chocs Ik	IK05 conforming to EN 50102

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Résistance Aux Agents Chimiques	Bonne résistance à l'acide lactique à 10 °C Bonne résistance aux détergents à 60 °C Non résistant à l'acide formique (10 %) à 50 °C Non résistant à l'acide lactique à 90 °C Bonne résistance à l'ammoniac Bonne résistance au benzène Bonne résistance au beurre Bonne résistance à l'acide citrique (10 %) Bonne résistance aux composés coupants Bonne résistance à l'éthane Bonne résistance à l'alcool éthylique Bonne résistance à l'éthylène Bonne résistance aux acides gras Bonne résistance aux alcools gras Bonne résistance au lait Bonne résistance aux huiles et graisses de moteur Bonne résistance aux huiles (végétales, minérales) Bonne résistance au pétrole Bonne résistance à l'acétone Bonne résistance à l'acide urique (20 %) Résistance limitée à l'acide acétique (10 %) Résistance limitée à l'acide borique Non résistant au peroxyde d'hydrogène (30 %) Non résistant à l'acide urique (2 %)
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,500 cm
Poids De L'Emballage 1	382,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	7
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	3,170 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être


- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombresments

Dimensions



(1) 2 entrées de câble ISO 20.