

Fiche Produit

Spécifications



Harmony XVB - balise complète - feu fixe - vert - BA 15d 230V max - IP40

XVDLS33

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVD Optimum
Type De Produit Ou Équipement	Balise miniature complète
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	Unité de base fixation directe Unité lumineuse
Type De Signalisation	Fixe
Diamètre De Fixation	45 mm
Nom De Composant	XVDLS
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base Polycarbonate: unité lumineuse
Source Lumineuse	Lampes non incluse, vert
Type De Lampe	Incandescent avec BA 15d base
[Us] Tension D'Alimentation	<= 230 V
Puissance Dissipée Maximale En W	5 W

Complémentaires

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
Entrée De Câble	1 entrée fileté pour Pg 7
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Largeur Hors Tout Cao	45 mm
Hauteur Hors Tout Cao	104 mm
Profondeur Hors Tout Cao	45 mm
Description Des Bornes Iso N°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Poids Du Produit	0,08 kg

Environnement

Certifications Du Produit	CSA UL
Normes	EN/CEI 60947-5-1
Traitement De Protection	TC
Température De Fonctionnement	-25...70 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,1 cm
Poids De L'Emballage 1	101 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs


Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Encombrements

Balise lumineuse

Dimensions



Montage et périmètre de sécurité

Balise lumineuse

Découpe du panneau pour fixation directe

