



W600 ADJUSTABLE MOD. DEV. RAIL PRISMA G

03002

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 14. veebr 2024

! Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Prisma
Tootevalik	Prisma G
Toote Või Komponenti Tüüp	Rail
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Paigaldustarvik
Ühilduvus Tootevalikuga	Prisma Prisma G
Rööbaste Tüüp	Modular Adjustable
Installed Device	TeSys fixed GV2L TeSys fixed GV2P TeSys fixed GV3 ComPact fixed NG160 without toggle ComPact fixed NG160 NA without toggle ComPact fixed NG160 with toggle ComPact fixed NSXm without toggle - vertikaalne ComPact fixed NSXm with toggle - vertikaalne
Poles Description	9 x 3P fixed GV2L 9 x 3P fixed GV2P 7 x 3P fixed GV3 1 x 3P fixed NG160 1 x 4P fixed NG160 1 x 3P fixed NG160 NA 1 x 4P fixed NG160 NA 1 x 3P or 4P fixed NSXm vertikaalne

Täiendav

Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Seinale paigaldatav paneel 600 mm
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	3 GV2L, direct 600 mm floor-standing enclosure 3 GV2L, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 3 GV2P, direct 600 mm floor-standing enclosure 3 GV2P, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 5 GV3, direct 600 mm floor-standing enclosure 5 GV3, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 5 NG160 without, direct 600 mm floor-standing enclosure 5 NG160 without, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 5 NG160 NA without, direct 600 mm floor-standing enclosure 5 NG160 NA without, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 7 NSXm without, direct 600 mm floor-standing enclosure 7 NSXm without, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 7 NSXm without, connection block 600 mm floor-standing enclosure 7 NSXm without, connection block 600 mm Seinale paigaldatav paneel 5 NG160 with, direct 600 mm floor-standing enclosure 5 NG160 with, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 7 NSXm with, direct 600 mm floor-standing enclosure 7 NSXm with, direct 600 mm Seinale paigaldatav paneel 7 NSXm with, connection block 600 mm floor-standing enclosure 7 NSXm with, connection block 600 mm Seinale paigaldatav paneel

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

9 Mm Sammud	48
Kogus Komplekti Kohta	Komplekt 1
Kõrgus	58 mm
Laius	467 mm
Sügavus	97 mm
Netokaal	0,34 kg
Värv	Natural
Materjal	Metall

Keskkond

Standardid	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Toote Sertifikaadid	ASEFA

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Pakendi Laius 1	10,5 cm
Pakendi Pikkus 1	46,8 cm
Pakendi Kaal 1	330 g

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus	ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon	Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.	