



MOUNTING PLATE NSX/INS-INV250 CHANGEOVER ROT.HAND

03043

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 14. veebr 2024

! Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Prisma
Tootevalik	Prisma G
Toote Või Komponenti Tüüp	Mounting plate
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Paigaldustarvik
Ühilduvus Tootevalikuga	Prisma Prisma G korpus
Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Seinale paigaldatav paneel 600 mm
Installed Device	ComPact fixed INS250 source changeover direct front rotary handle - vertikaalne ComPact fixed INS250 source changeover mechanical interlock - vertikaalne ComPact fixed INV250 source changeover mechanical interlock - vertikaalne Source changeover fixed NSX100...250 source changeover mechanical interlock - vertikaalne
Poles Description	1 x 3P fixed INS250 source changeover vertikaalne 1 x 4P fixed INS250 source changeover vertikaalne 1 x 3P fixed INV250 source changeover vertikaalne 1 x 4P fixed INV250 source changeover vertikaalne 1 x 3P fixed NSX100...250 source changeover vertikaalne 1 x 4P fixed NSX100...250 source changeover vertikaalne
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate 1 vertikaalne
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	10 INS250 source changeover, front connection 600 mm floor-standing enclosure top or bottom 10 INS250 source changeover, front connection 600 mm Seinale paigaldatav paneel top or bottom 10 INV250 source changeover, front connection 600 mm floor-standing enclosure top or bottom 10 INV250 source changeover, front connection 600 mm Seinale paigaldatav paneel top or bottom 11 NSX100...250 source changeover, front connection 600 mm floor-standing enclosure top or bottom 11 NSX100...250 source changeover, front connection 600 mm Seinale paigaldatav paneel top or bottom
Standardid	IEC 61439-2
Toote Sertifikaadid	ASEFA

Täiendav

Cable Entry	Pilustatud paneelid 0,37 mm top or bottom 192 mm
Kaitsekäitlus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Pinna Viimistlus	Matt Smooth
Värv	Valge (RAL 9001)
Laius	600 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Kõrgus	200 mm
Netokaal	1,37 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertikaalne 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel ComPact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertikaalne 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertikaalne 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel ComPact INS250 source changeover fixed direct front rotary handle vertikaalne 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 3P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 4P 1 front connection 10 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 3P 1 front connection 11 0,37 mm 600 mm Prisma G Seinale paigaldatav paneel source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 3P 1 front connection 11 0,37 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure source changeover NSX100...250 source changeover fixed mechanical interlock vertikaalne 4P 1 front connection 11 0,37 mm

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Pakendi Laius 1	22,5 cm
Pakendi Pikkus 1	47,0 cm
Pakendi Kaal 1	1,37 kg
Pakendi Tüüp 2	S04
Ühikute Arv Pakendis 2	14
Pakendi Kõrgus 2	30,0 cm
Pakendi Laius 2	40,0 cm
Pakendi Pikkus 2	60,0 cm
Pakendi Kaal 2	19,883 kg

Jätkusuutlikus



Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
✓	Halogeenivabade Plastosadega Toode	

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil