



FR.PL.V.FIXED MOT.NS1600 SP

03701

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 14. veebr 2024

! Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Prisma
Tootevalik	Prisma P
Toote Või Komponenti Tüüp	Front plate
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Paigaldustarvik
Ühilduvus Tootevalikuga	Prisma Prisma P cubicle
Esiplaadi Tüüp	Cut-out
Installed Device	ComPact fixed NS1250 motor mechanism - vertikaalne ComPact fixed NS1600 motor mechanism - vertikaalne ComPact fixed NS630b...1000 motor mechanism - vertikaalne
Poles Description	1 x 3P mounting plate NS1250 vertikaalne 1 x 4P mounting plate NS1250 vertikaalne 1 x 3P mounting plate NS1600 vertikaalne 1 x 4P mounting plate NS1600 vertikaalne 1 x 3P mounting plate NS630b...1000 vertikaalne 1 x 4P mounting plate NS630b...1000 vertikaalne
Operating Position	Vertical

Täiendav

Enclosure/Cubicle Description	Cubicle 650 mm 400 mm Cubicle 650 mm 800 mm
Ühendamise Asend	Rear connection Front connection
Vertikaalsete Moodulite Arv [50 Mm]	7
Standardid	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Toote Sertifikaadid	ASEFA
Materjal	Teras
Pinna Viimistlus	Matt Smooth
Kaitsekäitlus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Värv	Valge (RAL 9001)
Kõrgus	350 mm
Laius	500 mm
Netokaal	1,52 kg
Kogus Komplekti Kohta	Komplekt 1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1250 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1600 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS1600 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1600 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS1600 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1600 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS1600 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 front connection on adaptor 12 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 front connection on Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 front connection on adaptor 12 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 3P 1 rear connection on adaptor 10 650 mm 800 mm Prisma P cubicle ComPact NS630b...1000 fixed motor mechanism vertikaalne 4P 1 rear connection on adaptor 10
-----------------	--

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Pakendi Laius 1	35,000 cm
Pakendi Pikkus 1	50,000 cm
Pakendi Kaal 1	1,550 kg
Pakendi Tüüp 2	CAR
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	39,000 cm
Pakendi Laius 2	42,000 cm
Pakendi Pikkus 2	52,000 cm
Pakendi Kaal 2	23,660 kg
Pakendi Tüüp 3	P12
Ühikute Arv Pakendis 3	60
Pakendi Kõrgus 3	95,000 cm
Pakendi Laius 3	80,000 cm

Pakendi Pikkus 3	120,000 cm
Pakendi Kaal 3	94,640 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave