



Circuit breaker frame, ComPacT NS800N, 50kA/415VAC, 800A, fixed, electrically operated, without trip unit, 3P

33280

Peamine

Vahemik	ComPacT
Tootevalik	ComPacT NS630b...1600 new generation
Seadme Lühinimi	Compact NS800N
Toote Või Komponendi Tüüp	Basic frame
Seadme Rakendus	Distribution
Number Of Poles	3P
[In] Nimivool	800 Avastavalt50 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category B
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 V AC
Juhtimiseadme Tüüp	Electrically operated
Paigaldusviis	Fixed

Täiendav

[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVIEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation) 22 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation) 37 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation) 37 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation) 37 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	19,2 kA 1 s IEC 60947-2
Integral Instant Protection	40 kA
Mechanical Durability	10000 tsüklid IEC 60947-2
Electrical Durability	2000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 4000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 5000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 6000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Power Losses	15 W
Paigaldamise Tugi	Backplate
Connection Pitch	70 mm
Kaitse Tüüp	Without protection
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm

Keskkond

Standardid	IEC 60947-2
Toote Sertifikaadid	ASEFA LCIE ASTA
Pollution Degree	3 IEC 60947
Ip Kaitse Tase	IP40vastabIEC 60529
Ik Kaitseaste	IK07vastabEN 50102
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-50...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	25,0 cm
Pakendi Laius 1	40,0 cm
Pakendi Pikkus 1	40,0 cm
Pakendi Kaal 1	20,708 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓

Elavhõbedavaba

✓

Rohs Eranditeave

Jah

✓

Pvc Vaba

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastab eranditele
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave