



Circuit breaker frame, ComPact NS1600N, 50kA/415VAC, 1600A, withdrawable, manually operated, without trip unit, 4P

33364

⚠ Võetakse tootmisest maha

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 31. aug 2023

Peamine

Vahemik	ComPact
Tootevalik	ComPact NS630b...1600
Seadme Lühinimi	Compact NS1600N
Toote Või Komponenti Tüüp	Basic frame
Seadme Rakendus	Distribution
Number Of Poles	4P
Neutral Position	Left
[In] Nimivool	1600 Avastavalt50 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category B
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 V AC
Juhtimisseadme Tüüp	Toggle Rotary handle
Paigaldusviis	Drawout

Täiendav

[Ui] Rated Insulation Voltage	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVIEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 22 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 37 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 37 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 37 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	19,2 kA 1 s IEC 60947-2
Integral Instant Protection	40 kA
Mechanical Durability	10000 tsüklid IEC 60947-2

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Electrical Durability	5000 tsükliid 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 1000 tsükliid 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 2000 tsükliid 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 2000 tsükliid 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
Power Losses	154 W
Paigaldamise Tugi	Backplate
Connection Pitch	70 mm
Kaitse Tüüp	Without protection
Height (H)	327 mm
Width (W)	280 mm
Depth (D)	147 mm

Keskkond

Standardid	IEC 60947-2
Toote Sertifikaadid	LCIE ASEFA ASTA
Pollution Degree	3 IEC 60947
Ip Kaitse Tase	IP40vastabIEC 60529
Ik Kaitseaste	IK07vastabEN 50102
Välisõhu Töötemperatuur	−25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	−50...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	37,0 cm
Pakendi Laius 1	38,0 cm
Pakendi Pikkus 1	30,0 cm
Pakendi Kaal 1	18,657 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓

Elavhõbedavaba

✓

Rohs Eranditeave

Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastab eranditele
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave