

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



Basic switch disconnecter,  
ComPact NS1600NA, fixed,  
manually operated, 1600A,  
690VAC 50/60Hz, 4P

33429

! Võetakse tootmisest maha

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 31. aug 2023

## Peamine

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Toote Nimi                | ComPact NS          |
| Seadme Lühinimi           | Compact NS1600 NA   |
| Toote Või Komponenti Tüüp | Switch disconnecter |
| Seadme Rakendus           | Distribution        |
| Ettepaneku Tüüp           | C4                  |
| Postide Kirjeldus         | 4P                  |
| Võrgu Tüüp                | AC                  |
| Performance Level         | NA                  |
| Suitability For Isolation | Yes IEC 60947-3     |

## Täiendav

|                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Võrgu Sagedus                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Juhtimisseadme Tüüp                         | Toggle                                                                                                                                                                                          |
| Paigaldusviis                               | Fixed                                                                                                                                                                                           |
| Paigaldamise Tugi                           | Kere                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] Rated Operational Current              | AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] Rated Insulation Voltage               | 800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage      | 8 kVIEC 60947-3                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 1600 A 60 °C                                                                                                                                                                                    |
| [Icw] Rated Short-Time Withstand Current    | 25 kA 0.5 s IEC 60947-3<br>4 kA 20 s IEC 60947-3                                                                                                                                                |
| [Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity   | 52 kA 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| [Ue] Rated Operational Voltage              | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3                                                                                                                                                                   |
| Contact Position Indicator                  | Yes                                                                                                                                                                                             |
| Visible Break                               | No                                                                                                                                                                                              |
| Mechanical Durability                       | 6000 tsükliid IEC 60947-3                                                                                                                                                                       |
| Electrical Durability                       | 1000 tsükliid 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3                                                                                                                                                     |
| Connection Pitch                            | 115 mm                                                                                                                                                                                          |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

|          |        |
|----------|--------|
| Kõrgus   | 327 mm |
| Laius    | 280 mm |
| Sügavus  | 147 mm |
| Netokaal | 18 kg  |

## Keskkond

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Standardid                             | IEC 60947-3   |
| Toote Sertifikaadid                    | ASEFA<br>ASTA |
| Pollution Degree                       | 3 IEC 60947-3 |
| Välisõhu Töötemperatuur                | -25...70 °C   |
| Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur | -50...85 °C   |

## Pakendiüksused

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Pakendi Tüüp 1         | PCE       |
| Ühikute Arv Pakendis 1 | 1         |
| Package 1 Height       | 32,0 cm   |
| Pakendi Laius 1        | 25,0 cm   |
| Pakendi Pikkus 1       | 30,0 cm   |
| Pakendi Kaal 1         | 13,717 kg |

## Lepinguline garantii

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|----------|-----------|

Jätkusuutlikus



**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus   RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

✓

Elavhõbedavaba

✓

Rohs Eranditeave

Jah

## Sertifikaadid ja standardid

|                         |                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Määrus            | REACH-deklaratsioon                                                                                                    |
| Eli Rohs Direktiiv      | Vastab eranditele                                                                                                      |
| Hiina Eohs Regulatsioon | Hiina RoHS deklaratsioon<br>Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.                         |
| Keskkonnavalade Avaldus | Toote keskkonnaprofiil                                                                                                 |
| Weee                    | Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka. |
| Ringlusprofiil          | Kasutuselt kõrvaldamise teave                                                                                          |