



Basic switch disconnecter,
ComPacT NS1000NA, fixed,
electrically operated, 1000A,
690VAC 50/60Hz, 4P

33445

Peamine

Toote Nimi	ComPacT NS new generation
Seadme Lühinimi	Compact NS1000 NA
Toote Või Komponenti Tüüp	Switch disconnecter
Seadme Rakendus	Distribution
Ettepaneku Tüüp	C4
Postide Kirjeldus	4P
Võrgu Tüüp	AC
Performance Level	NA
Suitability For Isolation	Yes IEC 60947-3

Täiendav

Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Juhtimiseseadme Tüüp	Motor mechanism
Paigaldusviis	Fixed
Paigaldamise Tugi	Kere
[Ie] Rated Operational Current	AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVIEC 60947-3
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	1000 A 60 °C
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	25 kA 0.5 s IEC 60947-3 4 kA 20 s IEC 60947-3
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	52 kA 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Contact Position Indicator	Yes
Visible Break	No
Mechanical Durability	6000 tsükliid IEC 60947-3
Electrical Durability	1000 tsükliid 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Connection Pitch	70 mm
Kõrgus	327 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Laius	280 mm
Sügavus	147 mm
Netokaal	18 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60947-3
Toote Sertifikaadid	ASEFA ASTA
Pollution Degree	3 IEC 60947-3
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-50...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	41,0 cm
Pakendi Laius 1	39,0 cm
Pakendi Pikkus 1	30,0 cm
Pakendi Kaal 1	18,628 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

 Pvc Vaba

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)