

Tehnîlised andmed



Circuit breaker frame, ComPact
NS3200H, 70kA/415VAC, 3200A,
fixed, manually operated, without
trip unit, 3P

34019

⚠ Võetakse tootmisest maha

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 31. aug 2023

Peamine

Vahemik	ComPact
Tootevalik	ComPact NS1600b...3200
Seadme Lühinimi	Compact NS3200H
Toote Või Komponendi Tüüp	Basic frame
Seadme Rakendus	Distribution
Number Of Poles	3P
[In] Nimivool	3200 Avastavalt50 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category B
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	125 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	H 70 kA 415 V AC
Juhtimisseadme Tüüp	Toggle
Paigaldusviis	Fixed

Täiendav

[Ui] Rated Insulation Voltage	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVIEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	64 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 64 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation) 94 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	32 kA 3 s IEC 60947-2
Integral Instant Protection	130 kA
Mechanical Durability	5000 tsüklid IEC 60947-2
Electrical Durability	1000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 2000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 2000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 3000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
Power Losses	227 W

Paigaldamise Tugi	Backplate
Upside Connection	Front
Downside Connection	Front
Connection Pitch	115 mm
Kaitse Tüüp	Without protection
Height (H)	350 mm
Width (W)	420 mm
Depth (D)	160 mm

Keskkond

Standardid	IEC 60947-2
Toote Sertifikaadid	ASEFA ASTA LCIE
Pollution Degree	3 IEC 60947
Ip Kaitse Tase	IP40vastabIEC 60529
Ik Kaitseaste	IK07vastabEN 50102
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-50...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	45,0 cm
Pakendi Laius 1	80,0 cm
Pakendi Pikkus 1	60,0 cm
Pakendi Kaal 1	52,878 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓

Elavhõbedavaba

✓

Rohs Eranditeave

Jah

✓

Pvc Vaba

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus

[REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv

Vastab eranditele

Hiina Eohs Regulatsioon

[Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil

[Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)