



Switch disconnecter, MasterPact NW10HA, 1000A, 143kA/440VAC 50/60Hz (Icm), 3 poles, drawout

48249

Peamine

Vahemik	MasterPacT
Toote Nimi	MasterPact NW
Toote Või Komponenti Tüüp	Switch disconnecter
Seadme Lühinimi	MasterPact NW10
Switch-Disconnecter Name	MasterPact NW10HA
Seadme Rakendus	Kaitse
Postide Kirjeldus	3P
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
[Ie] Rated Operational Current	1000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	12 kVIEC 60947-3
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	143 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Breaking Capacity Code	HA
Suitability For Isolation	Yes IEC 60947-3
Contact Position Indicator	Yes
Visible Break	No
Pollution Degree	4 IEC 60664-1

Täiendav

Juhtimiseadme Tüüp	Nupp
Paigaldusviis	Drawout
Paigaldamise Tugi	Kere
Operating Rate	10 cyc/h maksimaalselt
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	65 kA 1 s IEC 60947-3 36 kA 3 s IEC 60947-3
Mechanical Durability	12500 tsüklid without maintenance IEC 60947-3 25000 tsüklid with maintenance IEC 60947-3
Electrical Durability	AC-23A 10000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-23A 10000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3 AC-3 6000 tsüklid 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
Connection Pitch	115 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kõrgus	352 mm
Laius	442 mm
Sügavus	297 mm
Netokaal	60 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60947-3
Toote Sertifikaadid	ASTA ASEFA
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-35...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Pakendi Laius 1	29,5 cm
Pakendi Pikkus 1	37,5 cm
Pakendi Kaal 1	47,048 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓

Elavhõbedavaba

✓

Rohs Eranditeave

Jah

✓

Pvc Vaba

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastab eranditele
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave