



Control unit MicroLogic 6.0A,
MasterPact NT drawout, selective
and earth fault protections (LSIG),
ammeter

65306

Peamine

Vahemik	MasterPact
Tootevalik	MasterPact NT
Toote Või Komponenti Tüüp	Control unit
Trip Unit Name	MicroLogic 6.0 A
Reisiblokkide Tehnoloogia	Electronic
Ühilduvus Tootevalikuga	Masterpact NT06...16
Seadme Rakendus	Distribution
Number Of Poles	3P 4P
Protected Poles Description	4t 3t 3t + N/2
Trip Unit Protection Functions	Selective + earth-fault protection
Protection Type	for overload protection (long time) for short time short-circuit protection for instantaneous short-circuit protection for earth fault
Trip Unit Rating	630 Avastavalt50 °C 800 Avastavalt50 °C 1000 Avastavalt50 °C 1250 Avastavalt50 °C 1600 Avastavalt50 °C
Võrgu Tüüp	AC
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Drawout

Täiendav

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Adjustable 9 settings
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x Ir
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Adjustable 9 settings
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s 7.2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1.5 x Ir
Thermal Memory	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Adjustable 9 settings
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Adjustable
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Adjustable 9 settings
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In Off
Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Type Ig	Adjustable 9 settings
[Ig] Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Range	0.2...1 x In 400 A < In < 1250 A 0.3...1 x In In <= 400 A 500...1200 A In >= 1250 A
Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Type Tg	Adjustable
[Tg] Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Earth-Leakage Protection	Without
Zone Selective Interlocking Zsi	With
Kohalik Signaal	Jaokselectrical fault 3 LEDs (punane) Jaoksinternal error 1 LED (punane)
Ekraani Tüüp	Digitaalne ekraan
Mõõtmise Tüüp	Ammeter
Communication Of Data	Measurement readout Protection and alarm settings

Keskkond

Välisõhu Töötemperatuur	−25...70 °C
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	−40...85 °C

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Pakendi Laius 1	8,0 cm
Pakendi Pikkus 1	21,5 cm
Pakendi Kaal 1	318,0 g

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
✓	Pvc Vaba	

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastab eranditele
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave