



## capacitor bank - Varset Fast - 400V - 2.7 - 300kvar - step 6x50

65920

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 1. aug 2023

⚠ Tootmisest maas

### Peamine

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tootevalik                    | Varset Fast                      |
| Seadme Lühinimi               | VarSet Fast                      |
| Toote Või Komponenti Tüüp     | Capacitor bank                   |
| Seadme Esitusviis             | Cubicle A3                       |
| Võrgu Sagedus                 | 50 Hz                            |
| Capacitor Technology          | 3P capacitor                     |
| Reactive Power Rating         | 300 kvar 400 V AC 50 Hz          |
| Number Of Steps               | 6 x 50 kvar                      |
| Network Rated Voltage         | 400 V AC 50 Hz<br>415 V AC 50 Hz |
| Network Pollution Level       | Highly polluted 25...50 %) 400 V |
| Tuning Order                  | 2,7 - 135 Hz                     |
| [Ui] Rated Insulation Voltage | 690 V                            |

### Täiendav

|                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Device Composition                                        | Detuned reactors<br>Static contactors<br>Varplus <sup>2</sup> capacitors |
| Device Wiring                                             | Cables                                                                   |
| Internal Voltage Transformer                              | 400/230 V                                                                |
| Capacitor Voltage                                         | 480 V AC, 50 Hz                                                          |
| Capacitance Tolerance                                     | - 5 % to 10 %                                                            |
| Rated Short-Duration Power<br>Frequency Withstand Voltage | 2.5 kV 50 Hz 1 minute                                                    |
| Maximum Permissible Voltage                               | 1.1 x Un                                                                 |
| [Imp] Maximum Permanent<br>Current                        | 400 V 1.12 x I1                                                          |
| Colour Code                                               | RAL 9001                                                                 |
| Kõrgus                                                    | 2000 mm                                                                  |
| Laius                                                     | 800 mm                                                                   |
| Sügavus                                                   | 600 mm                                                                   |
| Netokaal                                                  | 520 kg                                                                   |

### Keskkond

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standardid                                    | IEC 60439-1<br>EN 60439-1<br>IEC 61921 |
| Ip Degree Of Protection                       | IP31                                   |
| Välisõhu Töötemperatuur                       | −5...40 °C                             |
| Average Ambient Air Temperature For Operation | 25 °C annual)<br>35 °C over 24 hours)  |

## Pakendiüksused

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pakendi Tüüp 1         | PCE      |
| Ühikute Arv Pakendis 1 | 1        |
| Package 1 Height       | 200,0 cm |
| Pakendi Laius 1        | 80,0 cm  |
| Pakendi Pikkus 1       | 60,0 cm  |
| Pakendi Kaal 1         | 471,5 kg |

## Lepinguline garantii

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|----------|-----------|