



Ühe kontaktiga plokk, Harmony XB4, hõbedasulam, kullatud, kruviklambriga klemm, 1NC

ZBE1026

Peamine

Tootevalik	Harmony XB4 Harmony XB5
Toote Või Komponenti Tüüp	Contact block
Seadme Lühinimi	ZBE
Müük Jagamatu Koguse Puhul	5
Ip Degree Of Protection	IP20 IEC 60529
Contact Operation	Slow-break
Contact Block Type	Single
Contacts Usage	Low power switching contacts
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² with cable end IEC 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm ² without cable end IEC 60947-1

Täiendav

Netokaal	0,012 kg
Contacts Type And Composition	1 NC
Positive Opening	With IEC 60947-5-1 appendix K
Operating Travel	1,5 mm NC changing electrical state) 4,3 mm total travel)
Operating Force	2 N NC changing electrical state
Mehaaniline Vastupidavus	10000000 tsüklid
Tightening Torque	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Shape Of Screw Head	Rist pozidriv No 1 Slotted flat Ø 4 mm Slotted flat Ø 5.5 mm
Kontaktide Materjal	Gold flashed (Ag/Ni/Au) contacts
Short-Circuit Protection	10 A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] Rated Insulation Voltage	600 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Rated Operational Current	3 A 240 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrege tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Electrical Durability	1000000 tsüklid, AC-15, 2 A 230 V 3600 tsükkel/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 tsüklid, AC-15, 3 A 120 V 3600 tsükkel/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 tsüklid, AC-15, 4 A 24 V 3600 tsükkel/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 tsüklid, DC-13, 0,2 A 110 V 3600 tsükkel/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 tsüklid, DC-13, 0,5 A 24 V 3600 tsükkel/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Mounting Of Block	Front mounting
Electrical Composition Code	C1 9) C2 7) C3 6) C4 4) C5 5) C6 3) C7 4) C8 2) C9 3) C12 6) M1 6) M2 4) M3 4) M5 2) M6 2) M7 6) M8 4) M9 2) SF1 3) SF2 2) MF1 2) MF2 2) C10 2) M4 2) C13 1)

Keskkond

Kaitsekäitlus	TH
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-40...70 °C
Välisõhu Töötemperatuur	-40...70 °C
Standardid	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Toote Sertifikaadid	GOST LROS (Lloyds register of shipping) CCC BV GL DNV CSA UL
Vibration Resistance	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Pakendi Laius 1	4,400 cm
Pakendi Pikkus 1	5,400 cm
Pakendi Kaal 1	9,000 g

Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	5
Pakendi Kõrgus 2	5,800 cm
Pakendi Laius 2	4,400 cm
Pakendi Pikkus 2	5,400 cm
Pakendi Kaal 2	52,000 g
Pakendi Tüüp 3	S02
Ühikute Arv Pakendis 3	400
Pakendi Kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi Laius 3	30,000 cm
Pakendi Pikkus 3	40,000 cm
Pakendi Kaal 3	4,509 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah


Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnavaline Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

