


Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa soporte NSX250 Vigi horizontal fijo mando maneta

03033

Descatalogado desde el: 21 feb 2022

No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Installation Description	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo CVS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX100 ... 250 y amperímetro horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX100 ... 250 y amperímetro horizontal instalación
Condition Of Using Cable Tie	Necesita un receptor - tipo de cable: 2 horizontal

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Entrada De Cable	Placa con recorte 0,31 mm parte superior o inferior 42 mm
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	0,94 kg

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX100 ... 250 y amperímetro sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX100 ... 250 y amperímetro sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX100 ... 250 y amperímetro sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX100 ... 250 y amperímetro sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS250 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS250 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS250 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS250 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX100...160 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX100...160 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX100...160 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX100...160 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX250 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	940,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm

Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	105,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	112,8 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)