


Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa soporte NSX-CVS250 vertical fijo mando rotativo en pasillo lateral G300/P400

03051

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo CVS100...160 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS100...160 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo CVS250 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS250 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX100...160 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX100...160 vertical instalación 1 3P, estado 1 conexión NSX100...160 vertical instalación 1 4P, estado 1 conexión NSX100...160 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX250 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX250 vertical instalación 1 3P, estado 1 conexión NSX250 vertical instalación 1 4P, estado 1 conexión NSX250 vertical instalación
Condition Of Using Cable Tie	Necesita un receptor - tipo de cable: 1 vertical

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Modulos Verticales (50 Mm)	9 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm conducto de fijación al suelo arriba o abajo 9 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm cofret arriba o abajo 9 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm conducto de fijación al suelo arriba o abajo 9 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm cofret arriba o abajo 9 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm conducto de fijación al suelo arriba o abajo 9 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm cofret arriba o abajo 9 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , conexión frontal en 400 mm armario 9 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm conducto de fijación al suelo arriba o abajo 9 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 300 mm cofret arriba o abajo 9 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , conexión frontal en 400 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	300 mm
Altura	300 mm
Peso Del Producto	0,5 kg

Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret EasyPact CVS100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret EasyPact CVS250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 300 mm Prisma G cofret Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 1 conexión frontal 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 1 conexión frontal 9 178 mm
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	22,000 cm
Paquete 1 Peso	494,000 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,583 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	21,600 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)